

산업 및 첨단 기술 응용 분야를 위한 맞춤형 Ptfе 쉴링 테이프

품목 번호: PL-05



소개

KINTEK의 PTFE 쉴링 테이프는 산업 응용 분야에 탁월한 누출 방지, 내화학성 및 고온 성능을 제공합니다. 맞춤형 크기 사용 가능.

자세히 알아보기

치수 (폭 x 두께)	롤당 대략적인 길이	치수 (폭 x 두께)	롤당 대략적인 길이
6 mm x 3 mm	~335 m	20 mm x 3 mm	~100 m
6 mm x 5 mm	~192 m	20 mm x 4 mm	~74 m
8 mm x 3 mm	~251 m	20 mm x 5 mm	~57 m
8 mm x 5 mm	~144 m	25 mm x 3 mm	~80 m
10 mm x 3 mm	~201 m	25 mm x 5 mm	~46 m
10 mm x 4 mm	~147 m	30 mm x 3 mm	~67 m
10 mm x 5 mm	~115 m	30 mm x 4 mm	~49 m
12 mm x 3 mm	~167 m	30 mm x 5 mm	~38 m
12 mm x 5 mm	~96 m	40 mm x 3 mm	~50 m
15 mm x 3 mm	~134 m	40 mm x 5 mm	~29 m
15 mm x 5 mm	~77 m	50 mm x 3 mm	~40 m
		50 mm x 5 mm	~23 m